

GRAS RA0402 HIGH FREQUENCY KORVASIMULAATTORI

High frequency korkearesoluutioinen korvasimulaattori, esipolarisoitu.

Käyttökohteet

- Tuotekehitys
- Kuulokojeiden mitta
- Kuulokkeiden mitta

MSP_VIRTUEMA GRAS
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA RA0402
RT_SKU:

Herkkyys: 12.5 mV/Pa

Polarisointi: 0V / prepol.

Tyyppi: Tarvike

G.R.A.S. RA0402 on uusi korkearesoluutioinen ja korkean taajuuden mitta

Hyötynä edelliseen versioon nähden on erityisesti yli 10 kilohertsin mittaukset. Uudella simulaattorilla päästään jopa 20 kilohertsiin asti. Korvasimulaattori täyttää IEC60318-4 standardin vaatimukset. RA0402 mahdollistaa myös realistiset THD-mittaukset. Simulaattorissa on vakiona 40AG 1/2" painemikrofoni, simulaattori on kalibroitu kyseisen mikrofoni

Simulaattoria voi käyttää standardin LEMO esivahvistimen kanssa, esimerkiksi G.R.A.S. 26AK.

Tuotteesta on saatavilla myös esipolaroitu malli RA0401, jossa on sisäänrakennettu 40AK 1/2" 200 V mikrofoni.

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- IEC60318-4 standardin mukainen
- 10 - 20 kHz alueella vaste säilyy ± 2.2 dB alueella
- 13.5 kHz resonanssin vaimennus noin 14 dB
- 12.5 mV/Pa herkkyys



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [RA0402 Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ra0402.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ra0402.pdf>)
2. [Esite laiteperheestä](http://www.mip.fi/images/docs/fi/headphonetesting_bro_low.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/headphonetesting_bro_low.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ