

NOR-850 SOUNDPOWER MITTAUSRATKAISU

Nor-850MF + Nor850 ohjelmisto on samalla ohjelmisto, järjestelmä ja mittauskalusto riippuen hankitusta kokonaisuudesta. Se on uudenaikainen ja graafisesti visuaalinen käyttöliittymä, jonka käyttö on helppoa ja järjestelmän laajennus helppoa. Se on erityisen sopiva SoundPower ja BA-mittauksiin.

Käyttökohteet

- Laboratorio mittaukset tyypillisesti
- Sound Power ISO 3741, -3744

MSP_VIRTUEMA Norsonic
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA Nor850MF
RT_SKU:

Sovellukset: Sound Power
Laboratory Measurements

Nor850-MF on monikanavajärjestelmä rakkimuodossa ja siinä voi olla maksimissaan 10 mittauskanavaa. Kukin kanava sisältää samat ominaisuudet kuin Nor140, mutta on ohjattavissa etäkäyttöisesti Nor850 Suite ohjelmalla LAN interfacen kautta. Langattomiin mittauksiin, reititin kytketään LAN-liittimeen.

Nor850-MF mittausräkki toimitetaan valitulla kanavamäärällä, ja se voidaan päivittää laajemmaksi tarpeiden kasvaessa. Useita mittausräkkejä voidaan käyttää samassa järjestelmässä tai vaihtoehtoisesti siihen voidaan kytkeä mixi Nor140, Nor145 tai Nor150 äänitasoanalysaattoreita. Valittuihin laitteisiin saa myös kohinageneraattoritoiminnon.

Nor850 on asiakkaan tarpeiden pohjalta konfiguroitava mittausjärjestelmä. Se laajenee asiakkaan tarpeiden mukana.

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Järjestelmän mittauslaitteena voi olla Nor850 MF ja/tai kannettavia mittareita Nor-140, Nor-145 tai Nor-150 eli järjestelmän joustavuus on todella suuri
- Mittausten ohjaus ja raportointi tapahtuu Nor-850 ohjelmiston kautta.
- Eri sovelluksiin/standardeihin on omat optionsa.
- Ohjelmistolaajennuksilla saadaan lisäominaisuuksia helposti.
- Järjestelmään saa myös ohjaukset pyöritettävälle mikrofoni- ja lämpötila- ja kosteusanturit



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Schedulerilla saa automatisoitua mittaussekvenssin

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/pd_850_ed1rev3e_0318.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/pd_850_ed1rev3e_0318.pdf)
2. [Nor850_145_150 Updates](http://www.mip.fi/images/docs/fi/norpaivitykset_04_2021.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/norpaivitykset_04_2021.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics




www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



<https://www.youtube.com/watch?v=PnjmgP0fwkg>



<https://www.youtube.com/watch?v=3oll4ZVvz-s>



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ