

# SOUNDEAR II INDUSTRY

SoundEar II Industry kertoo selkeästi erottuvien, kuulosuojainvärikoodien avulla kuulon suojaustarpeen.

<b>MSP_VIRTUEMA RT_MANUFACT URER</b>	Soundear
<b>MSP_VIRTUEMA RT_SKU:</b>	2803
<b>Tyyppi:</b>	SoundEar teollisuuteen

SoundEar II Industry kertoo selkeästi erottuvien, kuulosuojainvärikoodien avulla kuulon suojaustarpeen.

Laitte asennetaan seinälle. Laitteessa on sisäinen mikrofoni, joka näyttää paikallisen tilanteen laitteen lähiympäristöstä. Suosittelemme, että laitteeseen lisätään ulkoinen mikrofoni, joka viestittää sopivaan mittauspisteeseen. Laitteen hälytysraja voidaan asettaa 16 eri tasoon 40 - 115 dB välille.

Laitte on pöly- ja roiskevesitiivis (IP 42). Laitte täyttää lääketieteellisille sähkölaitteille asetetut IEC 60601-1 ja 60601-1-2 standardit.

**Tarkkuus:** +/-3 dB

**Virtalähde:** Mukana toimitetaan 24V DC verkkovirtalaitte, ei medical hyväksytty

**Mitat:** 26,5 x 20,5 x 4,6 cm

**Paino:** n. 1,5 kg

## MSP\_VIRTUEMART\_DELIVERYCONTENTS

- Itse laite SoundEar II Industry
- Virtalähde
- Käyttöohje

## MSP\_VIRTUEMART\_PRODDOCS



[www.facebook.com/mipelectronics](https://www.facebook.com/mipelectronics)



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



[www.youtube.com/channel/UCpKEF\\_7bS4dMC4qPokUAgDQ](https://www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ)

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/2803.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/2803.pdf>)



[www.facebook.com/mipelectronics](https://www.facebook.com/mipelectronics)



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



[www.youtube.com/channel/UCpKEF\\_7bS4dMC4qPokUAgDQ](https://www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ)